

HOLEX**Mandrină cu bucsă elastică ER Forma AD, SK 40 A = 100, pentru dimensiuni de bucsă elastice ER: 32****Date comandă**

Numărul de comandă	300505 32
GTIN	4062406109318
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

HOLEX –

Piuliță de strângere de precizie HOLEX echilibrată (G6,3 / 18000 min⁻¹, toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹).

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucsăle elastice conform DIN 6499 – Forma A și B.

Livrare:

Cu piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bucsă elastică ER Cod 308901 – 309449, piuliță de strângere ER Cod 309615 (pentru șaibe de etanșare), șaibă de etanșare Cod 309625 – 309645 (pentru Cod 309615).

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 2 - 20 mm

Lungime activă dimensiune A: 100 mm

Ø exterior D: 50 mm

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610: 32

Piuliță de schimb HOLEX Cod 309580: 32

Descriere tehnică

Ø exterior D	50 mm
Piuliță de schimb HOLEX Cod 309580	32
Gama de prindere	2 - 20 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	32
Ø de prindere D ₁	2-20 mm
Suport	SK 40 A = 100
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Set de bucușe elastice ER 18 buc. 3-20 mm	309024
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308812 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
	308765 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Set de bucșe elastice ER HP Cu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E

309397

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 32

309680 32

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm cu etanșare

309284

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Set de bucșe elastice ER HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E

309396

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm

656050 200

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 40

308810 40

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308720 40

Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm	309240
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm	309280
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm cu etanșare și duze de stropire	309285
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Set de bucșe elastice ER 8 buc., 4–16, 20 mm cu etanșare	309026
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40