

HOLEX**Mandrină cu bucă elastică ER Forma AD, SK 40 A = 100, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	300505 25
GTIN	4062406108700
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

HOLEX –

Piuliță de strângere de precizie HOLEX echilibrată (G6,3 / 18000 min⁻¹, toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹).

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice conform DIN 6499 – Forma A și B.

Livrare:

Cu piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bucă elastică ER Cod 308901 – 309449, piuliță de strângere ER Cod 309615 (pentru șaibe de etanșare), șaibă de etanșare Cod 309625 – 309645 (pentru Cod 309615).

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 1 - 16 mm

Lungime activă dimensiune A: 100 mm

Ø exterior D: 42 mm

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610: 25

Piuliță de schimb HOLEX Cod 309580: 25

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	42 mm
Piuliță de schimb HOLEX Cod 309580	25
Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	25
Gama de prindere	1 - 16 mm
Ø de prindere D ₁	1-16 mm
Suport	SK 40 A = 100
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Piuliță pentru bucușă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucușă elastică Pentru ER 25	309617 25
Bucușă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309413 10
Bucușă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309411 4,5
Bucușă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309375 14
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Bucușă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm	309447 8
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308960 5
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309373 10

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308960 6
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309411 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309373 2
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309409 4,5
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308946 14
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 25	309680 25
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER High Speed Pentru ER 25	309610 25
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309373 13
Set de bucșe elastice ER HP Cu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308959 5
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309373 6
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309411 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308941 6
Set de bucșe elastice ER 7 buc. 4–16 mm cu etanșare	309022
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308941 3
Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm	656050 200
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm	309447 7
Accesoriu dinamometric pentru mini piuliță tip ER Pentru mandrina ER 25	309745 25

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308962 5
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309413 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308941 14
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308720 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	309413 11
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309413 7
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309409 11
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309447 10
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	308962 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308941 5
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309413 9
Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309375 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308941 2
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308962 10
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308962 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308960 8
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308959 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308960 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308941 8
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm	309430 7
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308946 15
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309411 6
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308959 11
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309374 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309373 5
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309374 10
Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309375 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308960 12
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308959 9
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309409 7
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308959 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308960 2
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308959 4
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309430 3,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309373 3
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309430 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308960 15
	308765 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm

308962 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm

308941 9

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

308946 8

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm

309375 10

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

308959 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm

308960 13

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

308959 14

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308946 4

Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 25

309612 25

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm

309447 9

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm

309373 4

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

308959 6

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

308959 8

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm

309430 2,8

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308941 4

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309413 4,5

308795 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

308959 16

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

308962 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308960 7

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm

309430 6

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309409 8

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

308946 9

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 40

308810 40

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309411 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm

308941 13

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm

309447 3

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309409 12

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm

309374 15

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309409 6

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309411 14

308946 11

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm

308962 3

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308946 3

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm

308962 4

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

308946 16

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm

309373 9

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309411 12

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm

308962 11

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm

308962 9

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm

309240

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm

309373 8

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm

309447 5

Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm cu etanșare

309244

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

309374 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

308941 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm

308941 2,5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm

309373 14

Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm

309375 8

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm

308959 15

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309447 4,5
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309374 14
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308946 7
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308941 15
Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309375 12
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309409 14
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309374 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309373 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308960 14
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308946 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308960 3
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309411 11
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 25	309580 25
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm	308962 15
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308812 40
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308959 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308941 7
	309374 7

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

309413 6

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309409 9

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm

308960 16

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309447 3,5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm

309373 7

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309409 10

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm

308962 12

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

309374 13

Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm cu etanșare și duze de stropire

309245

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308959 3

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm

309373 15

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

308946 5

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm

309430 9

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

308960 10

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

309409 16

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309374 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309373 16
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309374 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308941 11
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308960 11
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308946 10
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308960 4
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309374 5
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309374 16
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	308962 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308941 12
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	308962 14
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308946 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308941 16
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm	309430 8
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308946 13
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309430 4,5
	309374 6

Bucșă elastică ER HP cu etanșare \varnothing nominal de strângere d 6 mm

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire \varnothing nominal de strângere d 12 mm

309413 12

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare \varnothing nominal de strângere d 6 mm

309447 6

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare \varnothing nominal de strângere d 10 mm

309411 10

Bucșă elastică ER HP cu etanșare \varnothing nominal de strângere d 12 mm

309374 12

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire \varnothing nominal de strângere d 14 mm

309413 14

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare \varnothing nominal de strângere d 8 mm

309411 8

Bucșă elastică ER HP \varnothing nominal de strângere d 12 mm

309373 12

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare \varnothing nominal de strângere d 4 mm

309447 4