

HOLEX**Mandrină cu bucă elastică ER Forma AD, SK 40 A = 160, pentru dimensiuni de buce elastice ER: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	300535 25
GTIN	4062406109349
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

HOLEX –

Piuliță de strângere de precizie HOLEX echilibrată (G6,3 / 18000 min⁻¹, toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹).

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în buce elastice conform DIN 6499 – Forma A și B.

Livrare:

Cu piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere PS

Cod 308820 – 308835, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bucă elastică ER Cod

308901 – 309449, piuliță de strângere ER Cod 309615 (pentru șaibe de etanșare), șaibă de

etanșare Cod 309625 – 309645 (pentru Cod 309615).

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 1 - 16 mm

Lungime activă dimensiune A: 160 mm

Ø exterior D: 42 mm

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610: 25

Piuliță de schimb HOLEX Cod 309580: 25

Descriere tehnică

Piuliță de schimb HOLEX Cod 309580	25
------------------------------------	----

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	25
Gama de prindere	1 - 16 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø exterior D	42 mm
Ø de prindere D ₁	1-16 mm
Suport	SK 40 A = 160
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309430 10
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309409 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308960 15
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm	309447 7
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308946 14
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309409 8
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308959 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308960 3
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308962 7
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309409 7
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308946 5
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308720 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309413 6
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308962 4
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309447 4
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm	309430 7
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308946 13
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309413 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308960 12
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm	309447 3
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308946 4
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308959 9
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308946 7
	309411 14

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309413 4,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

308941 10

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

308946 12

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm

308941 9

Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 25

309612 25

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

308959 6

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm

308962 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308960 8

Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 25

309580 25

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm

308941 6

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm

309447 10

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309411 6

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309447 4,5

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

308959 12

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308941 8

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309411 7

308802 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309411 8

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm

309413 7

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm

309413 8

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm

309413 14

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 40

308810 40

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

308946 9

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309411 4,5

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309409 14

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

308959 13

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm

308962 12

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

309411 11

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm

309413 11

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm

309430 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm

308941 16

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

308962 15

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm

309413 10

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309411 9

Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm cu etanșare și duze de stropire

309245

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309411 12

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm

308962 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

308960 10

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm

308962 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm

308960 16

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

308959 14

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

308959 5

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

308959 11

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308960 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308941 7

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm

308941 15

308801 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309447 3,5

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Piuliță pentru bucșă elastică tip ER High Speed Pentru ER 25

309610 25

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm

309447 8

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm

656050 200

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

308946 8

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm

309430 6

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308960 5

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

308962 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm

308941 14

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

308946 10

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm

308962 5

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

308959 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308960 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm

308941 12

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

309409 11

309409 10

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

308959 10

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308946 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm

308960 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm

308941 3

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309409 9

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm

308941 2,5

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309430 3,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm

308941 2

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm

308960 9

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm

308946 15

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm

308960 11

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm

308959 15

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm

309447 5

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm

308962 13

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

308959 7

Accesoriu dinamometric pentru mini piuliță tip ER Pentru mandrina ER 25

309745 25

309409 4,5

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

309411 16

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm

309430 2,8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308941 4

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm

309447 9

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm

308962 8

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308812 40

Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm

309240

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

308946 11

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm

309413 9

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

309409 16

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309430 4,5

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm

308962 11

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309409 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm

308941 13

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 25

309680 25

Set de bucșe elastice ER 7 buc. 4–16 mm cu etanșare

309022

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308959 3

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309430 9
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308946 6
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308946 16
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308962 9
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm cu etanșare	309244
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309447 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308960 2
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308962 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308941 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308941 11
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 25	309617 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308960 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308960 6
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308959 4
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309411 10