



Portsculă cu reducere SK / CM pentru cap de antrenare, forma AD, BT 40, MK interior: 4



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 303082 4 |
| GTIN | 4062406109240 |
| Clasa articolului | 32A |

Descriere

Execuție:

Rectificat pe interior și pe exterior.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor **cu coadă conică Morse**.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308806.

Concentricitate: $\leq 8 \mu\text{m}$

Lungime activă dimensiune A: 95 mm

\varnothing exterior D: 48 mm

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|------------|
| \varnothing exterior D | 48 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 95 mm |
| Suport | BT 40 |
| Standard | DIN 6383 |
| Normă pentru suport | JIS B6339 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-2 |
| Forma | AD |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 15000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 8 μm |
| Tip produs | Adaptor portsculă |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308765 40 |
| Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308785 40 |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308760 40 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308795 40 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308790 40 |
| Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308812 40 |
| Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308780 40 |
| Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308806 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308830 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308820 40 |
| Șurub de tragere Hurco 60° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308803 40 |
| Șurub de tragere Hurco 60° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308804 40 |
| Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308810 40 |

Șurub de tragere Hurco 90° cu alezaj și ajustaj etanșat
Recomandat pentru con ISO 40

308805 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustaj etanșat
Recomandat pentru con ISO 40

308801 40