



Portsculă cu reducție SK / CM pentru cap de antrenare, forma AD, BT 50, MK interior: 3



Date comandă

Numărul de comandă	303087 3
GTIN	4062406109271
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

Rectificat pe interior și pe exterior.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor **cu coadă conică Morse**.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308806.

Concentricitate: $\leq 8 \mu\text{m}$

Lungime activă dimensiune A: 65 mm

\varnothing exterior D: 40 mm

Descriere tehnică

\varnothing exterior D	40 mm
Lungime activă dimensiune A	65 mm
Suport	BT 50
Standard	DIN 6383
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 8 μm
Tip produs	Adaptor portsculă

Accesorii

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308812 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50	308810 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308780 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50