



Portsculă cu reducere SK / CM pentru filet de strângere, forma A, BT 40, MK interior: 2



Date comandă

Numărul de comandă	303092 2
GTIN	4062406109295
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

Rectificat pe interior și pe exterior.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor **cu coadă conică Morse.**

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308806.

Concentricitate: $\leq 8 \mu\text{m}$

Lungime activă dimensiune A: 50 mm

Ø exterior D: 32 mm

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	50 mm
Ø exterior D	32 mm
Suport	BT 40
Standard	DIN 6383
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	A

Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 8 μm
Tip produs	Adaptor portsculă

Accesorii

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere Hurco 60° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308804 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Hurco 60° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308803 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308812 40

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de
tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune
conică 40

308810 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu alezaj și ajustaj etanșat
Recomandat pentru con ISO 40

308805 40

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308780 40