



## Portsculă cu reducere SK / CM pentru filet de strângere, forma A, BT 50, MK interior: 4



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 303097 4      |
| GTIN               | 4062406109448 |
| Clasa articolului  | 32A           |

### Descriere

#### Execuție:

Rectificat pe interior și pe exterior.

#### Aplicație:

Pentru fixarea sculelor **cu coadă conică Morse**.

#### Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308806.

Concentricitate:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Lungime activă dimensiune A: 70 mm

$\varnothing$  exterior D: 48 mm

### Descriere tehnică

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Lungime activă dimensiune A | 70 mm      |
| $\varnothing$ exterior D    | 48 mm      |
| Suport                      | BT 50      |
| Standard                    | DIN 6383   |
| Normă pentru suport         | JIS B6339  |
| Normă pentru suport         | ISO 7388-2 |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Forma                               | A                                |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup> |
| Concentricitate                     | ≤ 8 μm                           |
| Tip produs                          | Adaptor portsculă                |

## Accesorii

|   |           |
|---|-----------|
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50   | 308765 50 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50   | 308790 50 |
| Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50  | 308812 50 |
| Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308810 50 |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50   | 308760 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50    | 308820 50 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50   | 308795 50 |
| Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50   | 308780 50 |
| Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50   | 308785 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50                             | 308830 50 |