



Portsculă cu reducție SK / CM pentru filet de strângere, forma A, BT 50, MK interior: 3



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 303097 3 |
| GTIN | 4062406109431 |
| Clasa articolului | 32A |

Descriere

Execuție:

Rectificat pe interior și pe exterior.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor **cu coadă conică Morse**.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308806.

Concentricitate: $\leq 8 \mu\text{m}$

Lungime activă dimensiune A: 65 mm

\varnothing exterior D: 40 mm

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|------------|
| Lungime activă dimensiune A | 65 mm |
| \varnothing exterior D | 40 mm |
| Suport | BT 50 |
| Standard | DIN 6383 |
| Normă pentru suport | JIS B6339 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-2 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Forma | A |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 15000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 8 μm |
| Tip produs | Adaptor portsculă |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308765 50 |
| Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308780 50 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308795 50 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308790 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308830 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308820 50 |
| Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308785 50 |
| Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308812 50 |
| Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308810 50 |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308760 50 |