



## Portsculă cu reducție SK / CM pentru filet de strângere, forma A, BT 50, MK interior: 2



### Date comandă

Numărul de comandă	303097 2
GTIN	4062406109424
Clasa articolului	32A

### Descriere

#### Execuție:

Rectificat pe interior și pe exterior.

#### Aplicație:

Pentru fixarea sculelor **cu coadă conică Morse**.

#### Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308806.

Concentricitate:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Lungime activă dimensiune A: 60 mm

Ø exterior D: 32 mm

### Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	60 mm
Ø exterior D	32 mm
Suport	BT 50
Standard	DIN 6383
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 8 μm
Tip produs	Adaptor portsculă

## Accesorii

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308812 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308780 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50	308810 50