

HOLEX**Mandrină cu bucă elastică ER Forma AD, SK 50 A = 70, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	300555 40
GTIN	4062406109516
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat. Cu gaură Balluffchip.

HOLEX –

Piuliță de strângere de precizie HOLEX echilibrată (G6,3 / 18000 min⁻¹, toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹).

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice conform DIN 6499 – Forma A și B.

Livrare:

Cu piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bucă elastică ER Cod 308901 – 309449, piuliță de strângere ER Cod 309615 (pentru șaibe de etanșare), șaibă de etanșare Cod 309625 – 309645 (pentru Cod 309615).

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 3 - 26 mm

Ø exterior D: 63 mm

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610: 40

Piuliță de schimb HOLEX Cod 309580: 40

Descriere tehnică

Gama de prindere	3 - 26 mm
Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	40
Ø exterior D	63 mm
Piuliță de schimb HOLEX Cod 309580	40
Suport	SK 50 A = 70
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucsă elastică

Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	309419 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	309040 21
Piuliță pentru bucsă elastică tip ER Pentru ER 40	309580 40
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 16 mm	309434 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309040 17
Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm	656050 200
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309434 6
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 11 mm	309449 11
	309449 12

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 12 mm

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309419 12

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309419 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308990 5

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

308992 8

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

308992 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

309040 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm

309040 20

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm

309449 8

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm

309419 18

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm

309040 12

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm

308990 22

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm

308990 26

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 14 mm

309449 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm

309040 15

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm

308990 12

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm

309449 6

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm

309434 10

Piuliță pentru bucșă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 40

309617 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308990 4

308615 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309040 6
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309040 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308990 20
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308992 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308990 11
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309419 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309040 16
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309449 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	309040 26
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 12 mm	309434 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309040 14
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50	308810 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	309040 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308990 16
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309419 6
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm	309449 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	309040 22
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	309040 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308990 6

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309434 9
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308992 12
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309449 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	308990 24
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309419 14
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309419 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309040 7
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	308992 25
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	308990 21
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309040 10
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm	309434 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309040 9
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 40	309612 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	308990 23
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
	309449 5

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm

308992 20

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

308990 10

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 16 mm

309449 16

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm

309419 20

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308785 50

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm

308990 17

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309419 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm

308990 15

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm

309449 4

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308990 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm

309040 19

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm

308990 19

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm

308992 18

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

308992 6

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

309040 5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm

308990 9

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm

309449 7

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 14 mm	309434 14
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308812 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	308990 18
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309419 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	308990 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	309040 23
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308992 14
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309040 18
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm	309419 22
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308990 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308990 7
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309419 9
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER High Speed Pentru ER 40	309610 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	309040 24
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm	308992 22
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308700 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308990 14
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309040 13