

**HOLEX****Mandrină cu bucă elastică ER Forma AD, SK 50 A = 70, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 32****Date comandă**

Numărul de comandă	300555 32
GTIN	4062406108809
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**HOLEX –**

Piuliță de strângere de precizie HOLEX echilibrată (G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>, toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>).

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice conform DIN 6499 – Forma A și B.

**Livrare:**

Cu piuliță de strângere.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bucă elastică ER Cod 308901 – 309449, piuliță de strângere ER Cod 309615 (pentru șaibe de etanșare), șaibă de etanșare Cod 309625 – 309645 (pentru Cod 309615).

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 2 - 20 mm

Lungime activă dimensiune A: 70 mm

Ø exterior D: 50 mm

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610: 32

Piuliță de schimb HOLEX Cod 309580: 32

## Descriere tehnică

Gama de prindere	2 - 20 mm
Piuliță de schimb HOLEX Cod 309580	32
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	32
Ø exterior D	50 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	2-20 mm
Suport	SK 50 A = 70
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucșă elastică

## Accesorii

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	309002 13
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm	309448 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309000 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309000 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309000 12
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309414 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308981 10

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309418 16
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309002 20
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309001 20
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 11 mm	309432 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309000 16
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309448 10
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309414 16
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309001 15
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309448 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309418 6
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308986 18
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308986 6
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	309000 3
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 32	309612 32
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309416 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309000 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308981 13
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309418 8
	308785 50

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308615 50

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 11 mm

309448 11

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309414 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

309000 4

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm

309001 17

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm

308981 11

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 12 mm

309448 12

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

308986 9

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm

309002 7

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm

309448 9

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309001 10

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

309001 3

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309414 10

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm

309448 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm

309000 9

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309001 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

309000 5

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm

309418 20

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308986 16
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309414 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308981 9
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309416 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308981 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309000 11
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	308986 20
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309414 11
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm	309448 8
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm	308986 19
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308986 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309000 10
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309002 10
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308986 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	308981 18
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309001 5
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309432 4,5
	309001 8

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm

309418 9

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

308986 13

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 17 mm

309002 17

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309414 6

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309416 8

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm

309414 20

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309416 6

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm

309432 8

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm

308981 19

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm

309002 14

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

309416 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm

309000 18

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

308986 8

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm

309002 12

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm

309001 19

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309001 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm

309000 19

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 32	309680 32
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308981 5
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309414 7
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm	309432 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309000 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308981 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308981 7
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER High Speed Pentru ER 32	309610 32
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309414 12
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309001 7
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50	308810 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308981 8
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309001 12
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309448 5
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309001 18
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	309002 5
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	308986 17
	309002 18

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire  $\varnothing$  nominal de strângere d 18 mm

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială  $\varnothing$  nominal de strângere d 12 mm

309432 12

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire  $\varnothing$  nominal de strângere d 3 mm

309002 3

Bucșă elastică ER  $\varnothing$  nominal de strângere d 15 mm

308981 15

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare  $\varnothing$  nominal de strângere d 6 mm

309448 6

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire  $\varnothing$  nominal de strângere d 14 mm

309418 14

Bucșă elastică ER cu etanșare  $\varnothing$  nominal de strângere d 16 mm

309001 16

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire  $\varnothing$  nominal de strângere d 11 mm

309002 11

Bucșă elastică ER  $\varnothing$  nominal de strângere d 20 mm

308981 20

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat  
Recomandat pentru con ISO 50

308700 50

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308812 50

Bucșă elastică ER cu etanșare  $\varnothing$  nominal de strângere d 4 mm

308986 4

Bucșă elastică ER cu etanșare  $\varnothing$  nominal de strângere d 5 mm

308986 5

Bucșă elastică ER  $\varnothing$  nominal de strângere d 20 mm

309000 20

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire  $\varnothing$  nominal de strângere d 6 mm

309002 6

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire  $\varnothing$  nominal de strângere d 4,5 mm

309418 4,5

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare  $\varnothing$  nominal de strângere d 4,5 mm

309414 4,5

Bucșă elastică ER  $\varnothing$  nominal de strângere d 8 mm

309000 8

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire  $\varnothing$  nominal de strângere d 4 mm

309002 4



Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309000 14
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 19 mm	309002 19
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	309001 13
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309416 11
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308986 7
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309416 10
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 32	309617 32
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 32	309580 32
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308981 12
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309432 6
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309416 7
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309416 9
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	309418 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309000 13
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309001 9
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308981 14
	309416 14

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308981 16
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309432 10
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308986 11
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309418 18
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309001 11
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309414 8
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 14 mm	309448 14
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308986 15
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308986 10
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309001 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308981 3
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309418 10
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309418 7
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309002 8
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309418 12
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309002 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308981 17
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm	309002 15
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308986 14
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309432 9
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309416 20
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309416 4,5
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm	656050 200
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309002 9