

Garant GRIDLINE

Perete lateral, Sertar cu adâncime 20G, se recomandă pentru înălțimea cadrului de coloane: 3000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	935510 3000
GTIN	4062406109592
Clasa articolului	9GK

Descriere**Aplicație:**

Pentru acoperirea părților laterale, tablă de oțel cu muchii teșite, 30 mm lățime.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

La utilizarea unui perete lateral, pe partea interioară a ramei cu coloane este necesară numai o căptușeală din tablă Cod 935040; 935045 sau regletă de capăt Cod 935442; 935462.

În cazul rafturilor, recomandăm din motive de stabilitate montarea a câte unui perete lateral în stânga și în dreapta.

Descriere tehnică

Recomandat pentru înălțimea cadrului coloanei	3000 mm
Domeniu de utilizare	Sertar
Grosimea materialului	1,2 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Caracteristici nume produs	Sertar cu adâncime 20G
Adâncime	610 mm
Tip produs	Perete lateral