

Garant GRIDLINE

**Carcasă mobilă 16G pentru echiparea individuală cu sertare, 12×20G, înălțime carcasă: 400mm****Date comandă**

Numărul de comandă	927430 400
GTIN	4062406109714
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Carcasă 16G mobilă pentru echipare individuală cu sertare, cu construcție stabilă din oțel. Cu suport din plastic ABS și mânere de împingere Haptoprene® din două componente. Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme. Role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

La montarea sertarelor în carcasă trebuie să se aibă în vedere că suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălțimea utilă a carcasei.

**Carcasa poate fi echipată numai cu sertare Cod 927505!**

Nu le împingeți sub blaturile de lucru cu reglare electrică pe înălțime Cod 920301 – 920316.

**Descriere tehnică**

Cu margine împotriva alunecării	da
Sistem electronic de închidere – convertibil	da

Număr de roți fixe fără frână	2
Strat de rulare fără amprență	da
Lățime	400 mm
Înălțime	600 mm
ComfortClose	nu
Ø roții	125 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Greutate	20,9 kg
Număr de sertare	0
Capacitate portantă maximă	600 kg
Înălțime utilă carcasă sertare	325 mm
Număr de uși	0
Înălțimea utilă	325 mm
Adâncime	650 mm
Execuție	mobilă
Execuție	pentru echiparea individuală
Înălțimea utilă pentru sertare	325 mm
Carcasă deschisă sus	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12x20G
Tip produs	Dulăpior rulant pentru atelier

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip KO21

914227 KO21