

Garant GRIDLINE

Carcasă mobilă 16G pentru echiparea individuală cu sertare, 12×20G, înălțime carcasă: 500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927430 500
GTIN	4062406109738
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă 16G mobilă pentru echipare individuală cu sertare, cu construcție stabilă din oțel. Cu suport din plastic ABS și mânere de împingere Haptoprene® din două componente. Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme. Role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietore cilindrică.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

La montarea sertarelor în carcasă trebuie să se aibă în vedere că suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălțimea utilă a carcasei.

Carcasa poate fi echipată numai cu sertare Cod 927505!

Nu le împingeți sub blaturile de lucru cu reglare electrică pe înălțime Cod 920301 – 920316.

Descriere tehnică

Ø roții	125 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da

Număr de roți fixe fără frână	2
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Strat de rulare fără amprentă	da
Lățime	400 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Înălțime utilă carcasă sertare	425 mm
ComfortClose	nu
Număr de uși	0
Greutate	22,8 kg
Înălțime	700 mm
Număr de sertare	0
Cu margine împotriva alunecării	da
Adâncime	650 mm
Înălțimea utilă	425 mm
Execuție	mobilă
Execuție	pentru echiparea individuală
Carcasă deschisă sus	nu
Număr raft culisant	0
Înălțimea utilă pentru sertare	425 mm
Grosimea materialului	1 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12x20G
Tip produs	Dulăpior rulant pentru atelier

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip KO21

914227 KO21