

Garant GRIDLINE

Carcasă 24G cu sertare, 20×20G, Înălțime / număr de sertare: 300/3**Date comandă**

Numărul de comandă	927600 300/3
GTIN	4062406109943
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare cu construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere de aluminiu** cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 100

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	225 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	50 mm

Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime	600 mm
Adâncime	650 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	225 mm
Număr de sertare	3
Adâncime utilă sertare	500 mm
Număr de uși	0
Greutate	37 kg
Înălțime	300 mm
Lățime utilă	550 mm
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 50 mm	927800 50
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Set de șuruburi pentru bancurile de lucru GridLine Tip 1	927093 1
Carcasă 24G pentru echipare individuală cu sertare Înălțime 300 mm	927720 300

Șild pentru GridLine Tip KO21

914227 KO21

Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10

951025 10