

Garant GRIDLINE

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână, 12×20G, Înălțime frontală a sertarului: 250mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927505 250
GTIN	4062406109912
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcție stabilă din oțel, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Obligativ pentru toate cărucioarele de montaj sau pentru carcasele și bancurile de lucru mobile.

Adaptat pentru:

Toate carcasele 16G.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, sertare antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Înălțimea utilă	225 mm
Greutate	10 kg

Înălțimea frontală	250 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Adâncimea utilă în G	20
Lățimea utilă în G	12
Domeniu de utilizare	Cărucior de montaj
Adâncime utilă	500 mm
Lățime utilă	300 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	da
Grosimea materialului	1 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	12×20G
Tip produs	Sertar

Accesorii

Deblocare singulară a sertarului cu o singură mână Lățimea utilă a sertarelor în G 12

951020 12