

Garant GRIDLINE

**Carcasă 24G cu sertare, 20×20G, Înălțime / număr de sertare: 200/1****Date comandă**

Numărul de comandă	927600 200/1
GTIN	4062406109936
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Carcasă pentru sertare cu construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere de aluminiu** cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 125

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Descriere tehnică**

Greutate	19,1 kg
Adâncime	650 mm
Număr de uși	0
Adâncime utilă sertare	500 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	125 mm
Lățime utilă sertare	500 mm

Număr de sertare	1
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime utilă	550 mm
Lățime	600 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Înălțimea utilă	125 mm
Înălțime	200 mm
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

## Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Set de șuruburi pentru bancurile de lucru GridLine Tip 1	927093 1
Carcasă 24G pentru echipare individuală cu sertare Înălțime 200 mm	927720 200
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10	951025 10