

## Garant

**Mandrină cu bucă elastică ER mini / subțire Forma ADB, SK 50 A = 100, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 11**



### Date comandă

Numărul de comandă	300667 11
GTIN	4062406109455
Clasa articolului	31A

### Descriere

#### Execuție:

Piulița de strângere este echilibrată cu precizie **pentru HSC**. ER11 găurit străpuns. Conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

#### Livrare:

Inclusiv mini-piuliță ER High-Speed Cod 309650.

#### Accesorii opționale:

Bucă elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309740.

### Descriere tehnică

Gama de prindere	0,5 - 7 mm
cheie de strângere recomandată Cod 309740	11
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	16 mm
Lungime utilă L <sub>N</sub>	66 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	1-7 mm
Suport	SK 50 A = 100
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

## Accesorii

Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308918 4
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308918 6
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308881 2
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308918 2
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308881 3
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm	308881 3,5
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308881 5
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308881 6
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308881 1
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308881 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308881 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308881 2,5
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm	308881 4,5
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308881 1,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308918 5
Cheie dinamometricăcu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm	656050 200
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5,5 mm	308881 5,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308918 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6,5 mm	308881 6,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308918 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308918 3
Set de bucșe elastice ER 13 buc. 1-7 mm	309010
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309399 3,5

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 4 mm	309399 4
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309399 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308882 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308882 5
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 6 mm	309399 6
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309399 2,8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308882 6
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 2,5 mm	309399 2,5
Set de bucșe elastice ER 7 buc. 1-7 mm	309155
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308882 3