

Garant GRIDLINE

Carcasă 24G cu sertare, 20×20G, Înălțime / număr de sertare: 900/5**Date comandă**

Numărul de comandă	927600 900/5
GTIN	4062406110130
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare cu construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere de aluminiu** cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 150, 200, 300

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Lățime	600 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	800 mm
Greutate	74 kg
Număr de sertare	5

Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Lățime utilă	550 mm
Înălțime	900 mm
Sertare cu înălțime frontală	300 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime utilă sertare	500 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de uși	0
Adâncime utilă sertare	500 mm
Adâncime	650 mm
Înălțimea utilă	800 mm
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
---	-----------

Sertar Înălțime frontală a sertarului 300 mm	927800 300
Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927800 200
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Carcasă 24G pentru echipare individuală cu sertare Înălțime 900 mm	927720 900
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10	951025 10