

**Garant**

**Mandrină cu bucă elastică ER mini / subțire Forma ADB, SK 50 A = 160, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 11**

**Date comandă**

Numărul de comandă	300669 11
GTIN	4062406109486
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Piulița de strângere este echilibrată cu precizie **pentru HSC**. ER11 găurit străpuns. Conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

**Livrare:**

Inclusiv mini-piuliță ER High-Speed Cod 309650.

**Accesorii opționale:**

Bucă elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309740.

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 0,5 - 7 mm

Ø exterior D: 16 mm

cheie de strângere recomandată Cod 309740: 11

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	16 mm
Gama de prindere	0,5 - 7 mm
cheie de strângere recomandată Cod 309740	11
Lungime utilă L <sub>N</sub>	126 mm
Suport	SK 50 A = 160
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

## Accesorii

Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308881 2,5
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308918 6
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308881 4
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50	308810 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308918 1
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308918 3
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308881 3
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5,5 mm	308881 5,5
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm	308881 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308881 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308918 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308881 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308918 7
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308881 7
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308812 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308918 5
Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm	656050 200
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308700 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308881 1,5
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308881 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308918 2
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308881 6
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm	308881 3,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6,5 mm

308881 6,5

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat  
Recomandat pentru con ISO 50

308720 50