

Garant GRIDLINE

Carcasă 24G cu ușă cu opritor pe dreapta / sertare, 20×20G, Înălțime / număr de sertare: 800/2**Date comandă**

Numărul de comandă	927610 800/2
GTIN	4062406110260
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare cu construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere de aluminiu** cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Ușă cu opritor pe dreapta.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75

Înălțimea ușii mm: 525

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 1

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Ref. 600 și 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

Descriere tehnică

Opritor de ușă	pe dreapta
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	150 mm
Lățime utilă	550 mm
Înălțimea utilă a ușii	525 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de uși	1
Greutate	50 kg
Înălțimea ușii	525 mm
Adâncime	650 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțime	800 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de sertare	2
Lățime	600 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Lățime utilă sertare	500 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Carcasă 24G cu ușă cu opritor pe dreapta, pentru autoechipare cu sertare Înălțime / înălțimea ușii 800/525 mm	927725 800/525
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10	951025 10