

Garant GRIDLINE

Carcasă 24G cu ușă cu opritor pe dreapta / sertare, 20×20G, Înălțime / număr de sertare: 900/2**Date comandă**

Numărul de comandă	927610 900/2
GTIN	4062406110277
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare cu construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere de aluminiu** cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Ușă cu opritor pe dreapta.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75

Înălțimea ușii mm: 625

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 1

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Ref. 600 și 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

Descriere tehnică

Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțimea ușii	625 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	150 mm
Înălțimea utilă a ușii	625 mm
Număr de sertare	2
Lățime	600 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime utilă sertare	500 mm
Înălțime	900 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Număr de uși	1
Adâncime	650 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Greutate	52 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Opritor de ușă	pe dreapta
Lățime utilă	550 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Carcasă 24G cu ușă cu opritor pe dreapta, pentru autoechipare cu sertare Înălțime / înălțimea ușii 900/625 mm	927725 900/625
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10	951025 10