

Garant GRIDLINE

**Carcasă 24G cu sertare, 20×20G, Înălțime / număr de sertare: 900/6****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 927600 900/6  |
| GTIN               | 4062406215842 |
| Clasa articolului  | 9GG           |

**Descriere****Execuție:**

Carcasă pentru sertare cu construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere de aluminiu** cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Descriere tehnică**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Lățime utilă sertare              | 500 mm |
| Greutate                          | 81 kg  |
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 20×20  |
| Sertare cu înălțime frontală      | 75 mm  |

|  |  |
|--|--|
| Sertare cu înălțime frontală                   | 150 mm   |
| Sertare cu înălțime frontală                   | 125 mm   |
| Sertare cu înălțime frontală                   | 100 mm   |
| Sertare cu înălțime frontală                   | 100 mm   |
| Sertare cu înălțime frontală                   | 250 mm   |
| Înălțimea utilă                                | 800 mm   |
| Lățime   | 600 mm   |
| Lățime utilă                                   | 550 mm   |
| Lățimea utilă a sertarelor în G                | 20   |
| Adâncime utilă sertare                         | 500 mm   |
| Număr de uși                                   | 0  |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G              | 20   |
| Număr de sertare                               | 6  |
| Adâncime                                       | 650 mm   |
| Înălțime                                       | 900 mm   |
| Înălțimea utilă pentru sertare                 | 800 mm   |
| Număr raft culisant                            | 0  |
| Grosimea materialului                          | 1 mm   |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg  |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă)   | 100 %  |
| Egalizarea înălțimii la intervale              | 25 mm  |
| Încuietoare cilindrică                         | Element modular de inserție                                    |
| Selectarea culorii                             | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs                     | 20x20G   |
| Tip produs                                     | Carcasă banc de lucru  |

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm                          | 927800 100  |
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm                          | 927800 150  |
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm                          | 927800 125  |
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 250 mm                          | 927800 250  |
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm                           | 927800 75   |
| Carcasă 24G pentru echipare individuală cu sertare<br>Înălțime 900 mm | 927720 900  |
| Șild pentru GridLine Tip KO21   | 914227 KO21 |
| Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10                          | 951025 10   |