

Garant GRIDLINE

**Carcasă 24G cu ușă cu opritor pe dreapta, Înălțime / număr de sertare: 600****Date comandă**

Numărul de comandă	927615 600
GTIN	4062406110291
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Carcasă pentru sertare cu construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere de aluminiu** cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Ușă cu opritor pe dreapta.

**Echipare:**

Înălțimea ușii mm: 525

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 1

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Ref. 600 și 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

**Descriere tehnică**

Lățime utilă	550 mm
Înălțimea utilă a ușii	525 mm

Adâncime	650 mm
Opritor de ușă	pe dreapta
Număr de uși	1
Număr de sertare	0
Înălțime	600 mm
Greutate	26 kg
Lățime	600 mm
Înălțimea utilă	525 mm
Înălțimea ușii	525 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Carcasă banc de lucru

## Accesorii

Raft de depozitare fix, galvanizat Tip 1	927815 1
Cârlig de agățare pentru bancurile de lucru cu rafturi de depozitare Tip 12	927094 12
Raft de depozitare extensibil Tip 1	927810 1
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12