

**Mandrină pentru bușe elastice tip OZ, SK 40, Gama de prindere: 2-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302475 2-25
GTIN	4062406110581
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

Piuliță de prindere sprijinită pe rulmenți cu bile.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice OZ conform ISO 10897.

**Accesorii opționale:**

Bușe elastice OZ Cod 309540 – 309560, set Cod 309562 (tip 462 E) pentru Ref. 2 – 25, cheie cu gheară Cod 628400.

**Descriere tehnică**

Piuliță de schimb pentru bușă elastică Cod 309670	2 - 25
Ø exterior D	60 mm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400	58/62
Filet M	M16
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Lungimea totală L	163 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	1-16 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	DIN 2080

Concentricitate

 $\leq 3 \mu\text{m}$ 

Tip produs

Mandrină cu bucușă elastică