



## Mandrină cu bucă elastică ER, SK 40, pentru dimensiuni de buce elastice ER: 40



### Date comandă

Numărul de comandă	302485 40
GTIN	4062406110628
Clasa articolului	32A

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice ER /ESX conform ISO 15488-B.

#### Accesorii opționale:

Buce elastice ER Cod 308981 – 309040, seturi ER Cod 309024 – 309320, chei de strângere ER Cod 309680 – 309740.

Concentricitate:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Gama de prindere: 4 - 26 mm

Lungime activă dimensiune A: 80 mm

Ø exterior D: 63 mm

Filet M: M16

Piuliță de strângere ER de schimb: 40

### Descriere tehnică

Ø exterior D	63 mm
Filet M	M16
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Piuliță de strângere ER de schimb	40
Gama de prindere	4 - 26 mm
Suport	SK 40

Normă pentru suport	DIN 2080
Concentricitate	$\leq 3 \mu\text{m}$
Tip produs	Mandrină cu buțșă elastică