

**HOLEX**
**Mandrină cu bucă elastică ER, SK 40, pentru dimensiuni de buce elastice ER: 25**

**Date comandă**

Numărul de comandă	302485 25
GTIN	4062406110604
Clasa articolului	32A

**Descriere**
**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în buce elastice ER /ESX conform ISO 15488-B.

**Accesorii opționale:**

Buce elastice ER Cod 308981 – 309040, seturi ER Cod 309024 – 309320, chei de strângere ER Cod 309680 – 309740.

Concentricitate:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Gama de prindere: 1 - 16 mm

Lungime activă dimensiune A: 50 mm

Ø exterior D: 42 mm

Filet M: M16

Piuliță de strângere ER de schimb: 25

**Descriere tehnică**

Gama de prindere	1 - 16 mm
Ø exterior D	42 mm
Lungime activă dimensiune A	50 mm
Piuliță de strângere ER de schimb	25
Filet M	M16
Ø de prindere D <sub>1</sub>	1-16 mm

Suport	SK 40
Normă pentru suport	DIN 2080
Concentricitate	$\leq 3 \mu\text{m}$
Tip produs	Mandrină cu buțșă elastică