

HOLEX
Mandrină cu bucă elastică ER, SK 40, pentru dimensiuni de buce elastice ER: 32

Date comandă

Numărul de comandă	302485 32
GTIN	4062406110611
Clasa articolului	32A

Descriere
Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în buce elastice ER /ESX conform ISO 15488-B.

Accesorii opționale:

Buce elastice ER Cod 308981 – 309040, seturi ER Cod 309024 – 309320, chei de strângere ER Cod 309680 – 309740.

Concentricitate: $\leq 3 \mu\text{m}$

Gama de prindere: 2 - 20 mm

Lungime activă dimensiune A: 60 mm

Ø exterior D: 50 mm

Filet M: M16

Piuliță de strângere ER de schimb: 32

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	60 mm
Ø exterior D	50 mm
Gama de prindere	2 - 20 mm
Piuliță de strângere ER de schimb	32
Filet M	M16
Ø de prindere D ₁	2-20 mm

Suport	SK 40
Normă pentru suport	DIN 2080
Concentricitate	$\leq 3 \mu\text{m}$
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică