

Garant
Portsculă cu strângere rapidă conică la 3°, BT 40 A = 90, Ø de strângere D1: 3mm

Date comandă

Numărul de comandă	303443 3
GTIN	4062406110635
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

- Toate cozile superfinisate.
- Formă extra subțire (contur 3°).

Aplicație:

- Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere în h6.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308806, prelungitoare pentru portsculă cu strângere rapidă Cod 302410, Ref. 12/3 și 12/4, unități de fretare compacte Cod 354210 – 304450, cheie de strângere pentru tiretă Cod 308820 – 308835.

Notă:

Nu este posibilă ajustarea pe lungime!

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	3 mm
Ø exterior D	14 mm
Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø D ₂	9 mm
Suport	BT 40 A = 90

Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40