

**Garant****Portsculă cu strângere rapidă conică la 3°, BT 40 A = 90, Ø de strângere D1: 8mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 303443 8      |
| GTIN               | 4062406110673 |
| Clasa articolului  | 31A           |

**Descriere****Execuție:**

- Toate cozile superfinisate.
- Formă extra subțire (contur 3°).

**Aplicație:**

- Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere în h6.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308806, prelungitoare pentru portsculă cu strângere rapidă Cod 302410, Ref. 12/3 și 12/4, unități de fretare compacte Cod 354210 – 304450, cheie de strângere pentru tiretă Cod 308820 – 308835.

**Notă:**

Nu este posibilă ajustarea pe lungime!

**Descriere tehnică**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Ø exterior D                 | 21 mm        |
| Ø de prindere D <sub>1</sub> | 8 mm         |
| Ø D <sub>2</sub>             | 14 mm        |
| Lungime activă dimensiune A  | 90 mm        |
| Suport                       | BT 40 A = 90 |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Normă pentru suport                 | ISO 7388-2                              |
| Normă pentru suport                 | JIS B6339                               |
| Forma                               | ADB                                     |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>        |
| Concentricitate                     | ≤ 3 μm                                  |
| Strategie de așchiere               | HPC                                     |
| Strategie de așchiere               | HSC                                     |
| Tip produs                          | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

## Accesorii

|  |           |
|--|-----------|
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40   | 308790 40 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40   | 308765 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40                          | 308830 40 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40   | 308795 40 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40   | 308760 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308820 40 |
| Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40               | 308801 40 |
| Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40                                       | 308802 40 |
| Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40                                       | 308806 40 |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40   | 308785 40 |