

Garant**Portsculă cu strângere rapidă conică la 3°, BT 40 A = 90, Ø de strângere D1: 5mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 303443 5 |
| GTIN | 4062406110659 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

- Toate cozile superfinisate.
- Formă extra subțire (contur 3°).

Aplicație:

- Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere în h6.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308806, prelungitoare pentru portsculă cu strângere rapidă Cod 302410, Ref. 12/3 și 12/4, unități de fretare compacte Cod 354210 – 304450, cheie de strângere pentru tiretă Cod 308820 – 308835.

Notă:

Nu este posibilă ajustarea pe lungime!

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|--------------|
| Ø exterior D | 16 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 5 mm |
| Ø D ₂ | 11 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 90 mm |
| Suport | BT 40 A = 90 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Normă pentru suport | ISO 7388-2 |
| Normă pentru suport | JIS B6339 |
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308785 40 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308790 40 |
| Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308806 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308830 40 |
| Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308801 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308820 40 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308795 40 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308760 40 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308765 40 |
| Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308802 40 |