

**Portsculă combi pentru freze cu alezaj, SK 50 A = 55, Ø dornului d1: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302515 22
GTIN	4062406111090
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Filet interior pentru strângere manuală.

Aplicație:

Cu pană longitudinală – pentru freze **cu canal interior longitudinal**, de ex. DIN 841.

Cu inel de antrenare – pentru freze cu **canal frontal**, DIN 1880.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	31 mm
Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	19 mm
Filet M	M24
Lungimea totală L	201 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	22
Lungime activă dimensiune A	55 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	22
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	22

Ø de prindere D ₁	22 mm
Suport	SK 50 A = 55
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	DIN 2080
Concentricitate	≤ 6 μm
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj