

Garant GRIDLINE

Carcasă 16G pentru echipare individuală cu sertare, 12×20G, Înălțime: 700mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927412 700
GTIN	4062406111243
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă 16G pentru echipare individuală cu sertare, cu construcție stabilă din oțel. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

La montarea sertarelor în carcasă trebuie să se aibă în vedere că suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălțimea utilă a carcasei.

Ref. 600 și 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	625 mm
Număr de sertare	0
Înălțime	700 mm
Lățime utilă	350 mm

Număr de uși	0
Lățime	400 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	625 mm
Adâncime	650 mm
Greutate	18 kg
Execuție	pentru echiparea individuală
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12x20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
-------------------------------	-------------