


Garant GRIDLINE

**Raft de depozitare cu caneluri, Înălțimea frontală: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	935131 50
GTIN	4062406111403
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Din tablă de oțel cu bară de distanțare transversală în partea inferioară. Raft de depozitare standard resp. raft de depozitare cu rol de capac, se folosește prins în șuruburi. **Capacitate de încărcare 200 kg.**

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

- **Raftul de depozitare servește de asemenea drept capac de închidere în combinație cu închiderile centrale Cod 935590, 935595. Este pregătit din fabrică pentru încorporarea încuietorilor cilindrice în capac.**
- **Rafturile de depozitare cu o înălțime de 25 mm nu pot fi combinate cu reglete intermediare sau de capăt.**

**Descriere tehnică**

Înălțimea frontală	50 mm
Execuția raftului de depozitare	Raft de depozitare montat fix
Execuția raftului de depozitare	Raft de depozitare perforat
Execuția raftului de depozitare	Raft de depozitare drept
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	200 kg
Domeniu de utilizare	Sertar

Grosimea materialului	1,2 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lățime	703 mm
Adâncime	675 mm
Lățime în G	26
Adâncime în G	24
Tip produs	Raft de depozitare