

Garant GRIDLINE

Set de uși glisante, Lățime sertar 2x26G, Înălțime inclusiv cadru: 1200mm**Date comandă**

Numărul de comandă	935630 1200
GTIN	4062406111526
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Ușile sunt întărite pe suprafețele interioare și rulează pe șine de ghidaj cu ajutorul rulmenților cu bile. Cu posibilitate de închidere prin mâner de împingere cu **încuietoare cilindrică**. Setul în consolă se compune din 2 opritoare laterale, 2 șine de ghidare și 2 uși. Rafturile din spatele ușilor glisante pot echipate cu rafturi de depozitare, sertare și rafturi culisante (excepție: în spatele ușilor glisante Cod 935640 este posibilă numai echiparea cu rafturi de depozitare, nu și cu sertare sau rafturi culisante).

Culoare:

Cadru gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

Descriere tehnică

Adâncimea cadrului	80 mm
Înălțimea utilă	1100 mm
Înălțime inclusiv cadru	1200 mm
Domeniu de utilizare	Sertar
Grosimea materialului	1,2 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Lățime sertar 2×26G
Tip produs	Ușă glisantă