

Garant GRIDLINE

Carcasă 24G pentru echipare individuală cu sertare, 20×20G, Înălțime: 700mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927720 700
GTIN	4062406111694
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă 24G pentru echipare individuală cu sertare, cu construcție stabilă din oțel. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

La montarea sertarelor în carcasă, trebuie să se aibă în vedere ca suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor să fie egală cu înălțimea utilă a carcasei.

Ref. 600 și 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă pentru sertare	625 mm
Lățime	600 mm
Număr de sertare	0
Adâncime	650 mm

Greutate	19,6 kg
Înălțimea utilă	625 mm
Număr de uși	0
Lățime utilă	550 mm
Înălțime	700 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru