

Garant GRIDLINE

**Carcasă 24G cu ușă cu opritor pe dreapta, pentru autoechipare cu sertare, 20x20G, Înălțime / înălțimea ușii: 900/525mm****Date comandă**

Numărul de comandă	927725 900/525
GTIN	4062406111748
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Carcasă 24G cu ușă, pentru echipare individuală cu sertare, cu construcție stabilă din oțel. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Ușă cu opritor pe dreapta.

**Echipare:**

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 1

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, ușă antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

La montarea sertarelor în carcasă trebuie să se aibă în vedere că suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălțimea utilă a carcasei.

Ref. 600/425 și 700/525 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

**Descriere tehnică**

Greutate	35,3 kg
Înălțime	900 mm

Lățime utilă	550 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	250 mm
Înălțimea utilă a ușii	525 mm
Lățime	600 mm
Opritor de ușă	pe dreapta
Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime	1
Adâncime	650 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	1 mm
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

## Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Deblocare singulară a sertarului cu o singură mână Lățimea utilă a sertarelor în G 20	951020 20
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Raft de depozitare fix, galvanizat Tip 1	927815 1
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Raft de depozitare extensibil Tip 1	927810 1
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Cârlig de agățare pentru bancurile de lucru cu rafturi de depozitare Tip 12	927094 12
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150

Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927800 200
Sertar Înălțime frontală a sertarului 50 mm	927800 50