

Garant GRIDLINE

Carcasă 24G mobilă, pentru echipare individuală cu sertare, 20×20G, înălțime carcasă: 600mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927730 600
GTIN	4062406111779
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă 24G mobilă pentru echipare individuală cu sertare, cu construcție stabilă din oțel. Capac și covoraș de cauciuc cu caneluri, margine împotriva alunecării și mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente.

Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți (role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă) Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor.

Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035, **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

La montarea sertarelor în carcasă trebuie să se aibă în vedere că suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălțimea utilă a carcasei.

Carcasa poate fi echipată numai cu sertare Cod 927805!

Nu le împingeți sub blaturile de lucru cu reglare electrică pe înălțime Cod 920301 – 920316.

Descriere tehnică

Adâncime	650 mm
Înălțimea utilă	525 mm
Cu margine împotriva alunecării	da
Strat de rulare fără amprentă	da
Număr de sertare	0
ComfortClose	nu
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de roți fixe fără frână	2
Greutate	30,5 kg
Ø roții	125 mm
Număr de uși	0
Înălțime	800 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Capacitate portantă maximă	600 kg
Lățime	600 mm
Execuție	mobilă
Execuție	pentru echiparea individuală
Înălțimea utilă pentru sertare	525 mm
Număr raft culisant	0
Carcasă deschisă sus	nu
Grosimea materialului	1 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Dulăpior rulant pentru atelier

