

Garant GRIDLINE

Sertar, 20×20G, Înălțime frontală a sertarului: 125mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927800 125
GTIN	4062406111823
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcție stabilă din oțel, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

Adaptat pentru:

Toate carcasele 24G.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	100 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Înălțimea frontală	125 mm
Greutate	9,5 kg
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Adâncimea utilă în G	20
Lățimea utilă în G	20
Domeniu de utilizare	Carcasă banc de lucru
Adâncime utilă	500 mm

Lățime utilă	500 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	nu
Grosimea materialului	1 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	20×20G
Tip produs	Sertar