

Garant GRIDLINE

**Sertar cu închidere individuală cu o singură mână, 20×20G, Înălțime frontală a sertarului: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	927805 250
GTIN	4062406111939
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcție stabilă din oțel, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

**Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână** împiedică deschiderea în timpul transportului. Pentru echiparea bancurilor de lucru mobile și carcaselor.

**Adaptat pentru:**

Toate carcasele 24G.

**Culoare:**

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Descriere tehnică**

Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Înălțimea utilă	225 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Înălțimea frontală	250 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână

Greutate	12 kg
Adâncimea utilă în G	20
Lățimea utilă în G	20
Domeniu de utilizare	Cărucior de montaj
Lățime utilă	500 mm
Adâncime utilă	500 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	da
Grosimea materialului	1 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	20×20G
Tip produs	Sertar