

Garant GRIDLINE

Set de uși batante, Lățime sertar 36G, Înălțime inclusiv cadru: 1500mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 935715 1500 |
| GTIN | 4062406112011 |
| Clasa articolului | 9GK |

Descriere**Execuție:**

Ușile sunt întărite pe suprafețele interioare, cu posibilitate de închidere prin mâner de împingere cu **încuietoare cilindrică**. Setul în consolă se compune din 2 uși batante, 2 șine laterale și 2 tije opritoare. Spațiile din spatele ușilor batante pot fi echipate cu rafturi de depozitare, sertare și rafturi culisante.

Culoare:

Cadru gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

Notă:

Ușile pot fi livrate în dimensiuni intermediare. Preț la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------|---------|
| Înălțime inclusiv cadru | 1500 mm |
| Adâncimea cadrului | 80 mm |
| Înălțimea utilă | 1400 mm |
| Domeniu de utilizare | Sertar |
| Grosimea materialului | 1,2 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | Lățime sertar 36G |
| Tip produs | Ușă batantă |