

Garant GRIDLINE

**Set de uși batante, Lățime sertar 36G, Înălțime inclusiv cadru: 1200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	935715 1200
GTIN	4062406112004
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Ușile sunt întărite pe suprafețele interioare, cu posibilitate de închidere prin mâner de împingere cu **încuietoare cilindrică**. Setul în consolă se compune din 2 uși batante, 2 șine laterale și 2 tije opritoare. Spațiile din spatele ușilor batante pot fi echipate cu rafturi de depozitare, sertare și rafturi culisante.

**Culoare:**

Cadru gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Ușile pot fi livrate în dimensiuni intermediare. Preț la cerere.

**Descriere tehnică**

Adâncimea cadrului	80 mm
Înălțime inclusiv cadru	1200 mm
Înălțimea utilă	1100 mm
Domeniu de utilizare	Sertar
Grosimea materialului	1,2 mm

Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Lățime sertar 36G
Tip produs	Ușă batantă