

Garant GRIDLINE

Soclu ecologic cu uși batante din tablă masivă, Înălțime mm / număr tăvi de retenție: 2000/4**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 980091 2000/4 |
| GTIN | 4062406112509 |
| Clasa articolului | 91U |

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Uși prevăzute lateral cu fante de aerisire, cu posibilitate de închidere prin mânerul de împingere cu **încuietoare cilindrică**. Tavă de retenție galvanizată, cu sudură de etanșare conform **StawaR**, impermeabilă. Capacitate portantă 100 kg. Reglare pe înălțime posibilă la intervale de 25 mm. Volum de captare 20 litri (20 mm sub marginea tăvii).

Aplicație:

Depozitare sigură și conform prevederilor, a pesticidelor, substanțelor chimice toxice și poluante în spații de lucru.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Culoare:

În variantă standard, corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

Notă:

Dulapul nu este recomandat pentru depozitarea lichidelor inflamabile! Depozitare conform art. 19 din Legea germană privind gospodărirea apelor. Cuve de retenție potrivit declarației de

conformitate a producătorului conform „Regulamentului pentru construcții” conform StawaR (Directiva privind cuvele de retenție din oțel).

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 2000 mm

Lățime: 1000 mm

Adâncime: 500 mm

Înălțimea utilă: 1860 mm

Număr tăvi de retenție: 4

Greutate: 135 kg

Descriere tehnică

| | |
|--|--|
| Lățime | 1000 mm |
| Adâncime | 500 mm |
| Număr tăvi de retenție | 4 |
| Latura frontală a dulapului | Ușă batantă din tablă masivă cu fante de aerisire |
| Greutate | 135 kg |
| Înălțimea utilă | 1860 mm |
| Înălțime | 2000 mm |
| Grosimea materialului | 0,9 mm |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 100 kg |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1000 kg |
| Unghi de deschidere a ușii | 225 grad |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Dulap ecologic |

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Tavă de retenție Lățimea dulapului / compartimentului
1000 mm

980096 1000
