

**Garant****Separator de montare, Înălțime: 962mm****Date comandă**

Numărul de comandă	928040 962
GTIN	4062406112530
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Din tablă robustă de oțel. Suprafață de lucru fără barieră. Pentru împărțirea structurii coloanei de susținere în diferite zone de lucru. Posibilă numai în combinație cu bara transversală de distanțare Cod 928050 sau consola cu braț de susținere inclusiv bara transversală de distanțare Cod 928055; 928056.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Nu se poate monta la peretele posterior întărit Cod 928020.

**Descriere tehnică**

Echipare maximă cu panou perforat	2 × Cod 928070 resp. Cod 928071
Adâncime	100 mm
Greutate	4 kg
Lățime	80 mm

Grosimea materialului	1,5 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Coloană de susținere

## Accesorii

Consolă cu braț Lungime 2000 mm	928055 2000
Bară de distanțare transversală Lungime 2000 mm	928050 2000
Consolă cu braț Lungime 1000 mm	928055 1000
Consolă cu braț de susținere Lungime 2000 mm	928056 2000
Consolă cu braț Lungime 1500 mm	928055 1500
Bară de distanțare transversală Lungime 1000 mm	928050 1000
Consolă cu braț de susținere Lungime 1500 mm	928056 1500
Consolă cu braț de susținere Lungime 1000 mm	928056 1000
Bară de distanțare transversală Lungime 1500 mm	928050 1500