

Garant**Consolă cu braț de susținere, Adâncime 550 mm, Lungime: 1000mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 928056 1000 |
| GTIN | 4062406112615 |
| Clasa articolului | 91P |

Descriere**Execuție:**

Model stabil din tablă de oțel. Montare în pereche pentru prinderea unității de iluminare Cod 928600, 928602, 928606 și a șinei de echipament Cod 928250.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Recomandat doar pentru coloanele de susținere Ref. 962 și 1362.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Capacitate portantă maximă | 50 kg |
| Înălțime | 60 mm |
| Greutate | 7 kg |
| Cursă maximă | 450 mm |
| Lungime | 1000 mm |
| Adâncime | 550 mm |
| Lățime | 1000 mm |
| Domeniu de utilizare | Coloane de susținere |
| Model de construcție | Construcție din țevă de oțel |
| Grosimea materialului | 1,5 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | Adâncime 550 mm |
| Tip produs | Consolă |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Lampă de iluminat LED cu întrerupător Pornit/Oprit Recomandat pentru tipul 1000 | 928602 1000 |
| Corp de iluminat cu LED Recomandat pentru tipul 1000 | 928600 1000 |
| Unitate de iluminare TAMETO Recomandat pentru tipul 1000 | 928608 1000 |
| Sine ale echipa. cu 2 glisoare de incar. Lungime 1000 mm | 928250 1000 |