

**Garant****Consolă cu braț de susținere, Adâncime 550 mm, Lungime: 1500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	928056 1500
GTIN	4062406112622
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Model stabil din tablă de oțel. Montare în pereche pentru prinderea unității de iluminare Cod 928600, 928602, 928606 și a șinei de echipament Cod 928250.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Recomandat doar pentru coloanele de susținere Ref. 962 și 1362.

**Descriere tehnică**

Greutate	8 kg
Lungime	1500 mm
Înălțime	60 mm
Adâncime	550 mm
Cursă maximă	450 mm
Capacitate portantă maximă	50 kg
Lățime	1500 mm
Domeniu de utilizare	Coloane de susținere
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1,5 mm

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Adâncime 550 mm
Tip produs	Consolă

## Accesorii

Lampă de iluminat LED cu întrerupător Pornit/Oprit Recomandat pentru tipul 1500	928602 1500
Unitate de iluminare TAMETO Recomandat pentru tipul 1500	928608 1500
Corp de iluminat cu LED Recomandat pentru tipul 1500	928600 1500
Sine ale echipa. cu 2 glisoare de incar. Lungime 1500 mm	928250 1500