

**Garant****Suport de bază cu coadă detașabilă, Înălțimea cozii h: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273986 20
GTIN	4062406112868
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

Variantă lungă pentru stabilitate mărită.

**Aplicație:**

Pentru montarea lamelor de retezare fabricate de diferiți producători.

Se pot folosi ca suporturi pentru scule cu elemente de strângere mascate.

**Descriere tehnică**

$h_2$	11 mm
$h_3$	49 mm
$h_4$	20 mm
Lungime toc b	20 mm
Lățimea cozii $b_3$	43 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	110 mm
pentru înălțimea lamei $h_5$	26 mm
Gheară de strângere	279840 2
Șurub de strângere	279815 14

Tip produs

Suport de bază