


Garant**Panou perforat unilateral, Recomandat pentru tipul: 2000****Date comandă**

Numărul de comandă	928070 2000
GTIN	4062406112684
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel robustă, îndoită pentru depozitarea ordonată a sculelor.

Panouri perforate din tablă de oțel □ 9×9 mm cu rastru de 37 mm pentru prinderea accesoriilor pentru panourile perforate cu fixare pe perete.

Adaptat pentru:

Pentru înșurubare între coloanele de susținere cod 928010, în căruciorul de montaj cod 918590 și pentru pereții despărțitori codurile 955430 și 955431.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Accesoriile pentru pereți perforați sunt prezentate în Grupa 95.

Descriere tehnică

Execuția panoului perforat	unilateral
Adâncime	25 mm
Capacitate portantă	100 kg
Înălțime	481 mm
Lățime	1920 mm
Greutate	12 kg
Recomandat pentru tipul	2000 mm

Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Perete perforat

Accesorii

Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 2	928270 2
Coloană de susținere cu suspendări Înălțime 481 mm	928060 481
Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 1	928270 1
Multifix Recomandat pentru tipul 500	928201 500
Braț rabatabil multimedia cu suport pentru notebook Număr de articulații 2	928275 2
Multifix Recomandat pentru tipul 300	928201 300
Multifix Recomandat pentru tipul 1500	928201 1500