


Garant**Panou perforat unilateral, Recomandat pentru tipul: 500****Date comandă**

Numărul de comandă	928070 500
GTIN	4062406112653
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel robustă, îndoită pentru depozitarea ordonată a sculelor.

Panouri perforate din tablă de oțel 9×9 mm cu rastru de 37 mm pentru prinderea accesoriilor pentru panourile perforate cu fixare pe perete.

Adaptat pentru:

Pentru înșurubare între coloanele de susținere cod 928010, în căruciorul de montaj cod 918590 și pentru pereții despărțitori codurile 955430 și 955431.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Accesoriile pentru pereți perforați sunt prezentate în Grupa 95.

Descriere tehnică

Capacitate portantă	100 kg
Adâncime	25 mm
Recomandat pentru tipul	500 mm

Lățime	420 mm
Înălțime	481 mm
Greutate	3 kg
Execuția panoului perforat	unilateral
Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Perete perforat

Accesorii

Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 1	928270 1
Braț rabatabil multimedia cu suport pentru notebook Număr de articulații 2	928275 2
Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 2	928270 2
Coloană de susținere cu suspendări Înălțime 481 mm	928060 481
Multifix Recomandat pentru tipul 300	928201 300