


**Garant****Panou perforat unilateral, Recomandat pentru tipul: 1500****Date comandă**

Numărul de comandă	928070 1500
GTIN	4062406112677
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Din tablă de oțel robustă, îndoită pentru depozitarea ordonată a sculelor.

Panouri perforate din tablă de oțel □ 9×9 mm cu rastru de 37 mm pentru prinderea accesoriilor pentru panourile perforate cu fixare pe perete.

**Adaptat pentru:**

Pentru înșurubare între coloanele de susținere cod 928010, în căruciorul de montaj cod 918590 și pentru pereții despărțitori codurile 955430 și 955431.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Accesoriile pentru pereți perforați sunt prezentate în Grupa 95.

**Descriere tehnică**

Adâncime	25 mm
Lățime	1420 mm
Capacitate portantă	100 kg
Recomandat pentru tipul	1500 mm
Înălțime	481 mm
Execuția panoului perforat	unilateral
Greutate	9 kg

Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Perete perforat

## Accesorii

Multifix Recomandat pentru tipul 300	928201 300
Multifix Recomandat pentru tipul 1000	928201 1000
Multifix Recomandat pentru tipul 500	928201 500
Coloană de susținere cu suspendări Înălțime 481 mm	928060 481
Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 1	928270 1
Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 2	928270 2
Braț rabatabil multimedia cu suport pentru notebook Număr de articulații 2	928275 2